



オリジナルデータ 作成マニュアル

データ作成における注意事項

- 画素数の指定が可能なアプリケーションソフトをご利用ください。
- 画像の色空間はsRGBに設定してください。
- 300dpiで画像を作成し、JPEG形式にてアップロードください。
- 写真店店頭で画像をお持ち込みの際は、メディアには使用する画像を分かりやすく入れてお持ちください。
- 撮影画像は100万画素以上の解像度を推奨いたします。
- 文字の大きさや書体により文字が鮮明に仕上がらない場合があります。文字はゴシック系の8ポイント以上の大きさを推奨いたします。
- フォトブックは製本の際にフチを断裁して切り落とすため、仕上がり寸法はやや小さめのサイズになります。
- 断裁時には、最大24画素程度(約2mm)の誤差が生じます(断裁誤差により天地左右が均等に仕上がらないことがあります。その場合の再プリントや返品はご容赦ください)。
- sRGB色空間での出力となります。
- 生産工場では画像の色調・階調などの修整、文字入力作業などを行いません。
- お客様がご用意された色見本などに、生産工場では色合わせはできません。
- ご利用のモニターによって実際の仕上がりとは色みが若干異なります。

※著作権のある画像を使用される場合は、お客様によって使用許可を得ていただく必要があります。
※すべての商標は、それぞれの権利帰属者の所有物です。

データの作り方

フォトブックの作成には3種類のデータ作成が必要です。


①表紙のデータ

②中ページのデータ

③1ページ/最終ページのデータ

■ページ構成

※16ページの場合



- 表紙のデータ
- 中ページのデータ
- 1ページ/最終ページのデータ
- レイアウト不可エリア

①表紙データ作成

全面表紙の場合

表紙・背表紙・裏表紙まで1画像のデータで入れられます。



■ハードカバー

16～32ページの場合

	単位	A4	A5	スクエア145	スクエア185
① 画像作成サイズ (W×H)	画素 (ピクセル)	5327 × 3709	3957 × 2740	3909 × 2008	4902 × 2504
	mm	451 × 314	335 × 232	331 × 170	415 × 212
② 有効保証エリア (W×H)	画素 (ピクセル)	5091 × 3472	3720 × 2504	3673 × 1772	4665 × 2268
	mm	431 × 294	315 × 212	311 × 150	395 × 192

34～48ページの場合

	単位	A4	A5	スクエア145	スクエア185
① 画像作成サイズ (W×H)	画素 (ピクセル)	5386 × 3709	4016 × 2740	3969 × 2008	4961 × 2504
	mm	456 × 314	340 × 232	336 × 170	420 × 212
② 有効保証エリア (W×H)	画素 (ピクセル)	5150 × 3472	3780 × 2504	3732 × 1772	4724 × 2268
	mm	436 × 294	320 × 212	316 × 150	400 × 192

※ページ数によって背表紙の厚みが変わります。

■ソフトカバー

16ページの場合

	単位	A5	B5	スクエア145	スクエア185	130×200
① 画像作成サイズ (W×H)	画素 (ピクセル)	3884 × 2743	4690 × 3327	3884 × 1963	4924 × 2482	5312 × 1768
	mm	299 × 211	361 × 256	299 × 151	379 × 191	409 × 136
② 有効保証エリア (W×H)	画素 (ピクセル)	3674 × 2533	4480 × 3117	3674 × 1753	4714 × 2272	5102 × 1558
	mm	283 × 195	345 × 240	283 × 135	363 × 175	393 × 120

40ページの場合

	単位	A5	B5	スクエア145	スクエア185	130×200
① 画像作成サイズ (W×H)	画素 (ピクセル)	3918 × 2743	4724 × 3327	3918 × 1963	4958 × 2482	5346 × 1768
	mm	302 × 211	364 × 256	302 × 151	382 × 191	411 × 136
② 有効保証エリア (W×H)	画素 (ピクセル)	3708 × 2533	4514 × 3117	3708 × 1753	4748 × 2272	5136 × 1558
	mm	285 × 195	347 × 240	285 × 135	365 × 175	395 × 120

24ページの場合

	単位	A5	B5	スクエア145	スクエア185	130×200
① 画像作成サイズ (W×H)	画素 (ピクセル)	3896 × 2743	4702 × 3327	3896 × 1963	4936 × 2482	5324 × 1768
	mm	300 × 211	362 × 256	300 × 151	380 × 191	410 × 136
② 有効保証エリア (W×H)	画素 (ピクセル)	3686 × 2533	4492 × 3117	3686 × 1753	4726 × 2272	5114 × 1558
	mm	284 × 195	346 × 240	284 × 135	364 × 175	394 × 120

48ページの場合

	単位	A5	B5	スクエア145	スクエア185	130×200
① 画像作成サイズ (W×H)	画素 (ピクセル)	3928 × 2743	4734 × 3327	3928 × 1963	4968 × 2482	5356 × 1768
	mm	302 × 211	364 × 256	302 × 151	382 × 191	412 × 136
② 有効保証エリア (W×H)	画素 (ピクセル)	3719 × 2533	4525 × 3117	3719 × 1753	4759 × 2272	5147 × 1558
	mm	286 × 195	348 × 240	286 × 135	366 × 175	396 × 120

※ページ数によって背表紙の厚みが変わります。

32ページの場合

	単位	A5	B5	スクエア145	スクエア185	130×200
① 画像作成サイズ (W×H)	画素 (ピクセル)	3906 × 2743	4712 × 3327	3906 × 1963	4946 × 2482	5334 × 1768
	mm	301 × 211	363 × 256	301 × 151	381 × 191	411 × 136
② 有効保証エリア (W×H)	画素 (ピクセル)	3698 × 2533	4503 × 3117	3697 × 1753	4737 × 2272	5125 × 1558
	mm	285 × 195	347 × 240	285 × 135	365 × 175	394 × 120

表紙/裏表紙分割の場合

表紙の画像と裏表紙の画像を分ける場合は2画像のデータが必要です。
背表紙は編集ソフト内で編集できます。



■ハードカバー

	単位	A4	A5	スクエア145	スクエア185
① 画像作成サイズ (W×H)	画素 (ピクセル)	2598 × 3709	1913 × 2740	1890 × 2008	2386 × 2504
	mm	220 × 314	162 × 232	160 × 170	202 × 212
② 有効保証エリア (W×H)	画素 (ピクセル)	2480 × 3472	1795 × 2504	1772 × 1772	2268 × 2268
	mm	210 × 294	152 × 212	150 × 150	192 × 192

■ソフトカバー

	単位	A4	A5	スクエア145	スクエア185	130×200
① 画像作成サイズ (W×H)	画素 (ピクセル)	1924 × 2743	2326 × 3327	1924 × 1963	2443 × 2582	2638 × 1768
	mm	148 × 211	179 × 256	148 × 151	188 × 199	203 × 136
② 有効保証エリア (W×H)	画素 (ピクセル)	1819 × 2533	2221 × 3117	1819 × 1753	2338 × 2272	2533 × 1558
	mm	140 × 195	171 × 240	140 × 135	180 × 175	195 × 120

② 中ページデータ作成



※全面に画像入れる場合、折り部分に注意



■ハードカバー

	単位	A4	A5	スクエア145	スクエア185
① 画像作成サイズ (W×H)	画素 (ピクセル)	4868 × 3460	3496 × 2492	3496 × 1784	4441 × 2256
	mm	412 × 293	296 × 211	296 × 151	376 × 191
② 有効保証エリア (W×H)	画素 (ピクセル)	4676 × 3268	3304 × 2300	3305 × 1593	4252 × 2067
	mm	396 × 277	280 × 195	280 × 135	360 × 175

■ソフトカバー

	単位	A4	A5	スクエア145	スクエア185	130×200
① 画像作成サイズ (W×H)	画素 (ピクセル)	3848 × 2743	4652 × 3327	3848 × 1963	4886 × 2582	5276 × 1768
	mm	296 × 211	358 × 256	296 × 151	376 × 199	406 × 136
② 有効保証エリア (W×H)	画素 (ピクセル)	3638 × 2533	4442 × 3117	3638 × 1753	4676 × 2272	5066 × 1558
	mm	280 × 195	342 × 240	280 × 135	360 × 175	390 × 120

③ 1ページ/最終ページデータ作成



■ハードカバー

	単位	A4	A5	スクエア145	スクエア185
① 画像作成サイズ (W×H)	画素 (ピクセル)	2439 × 3460	1748 × 2492	1748 × 1784	2200 × 2256
	mm	206 × 293	148 × 211	148 × 151	188 × 191
② 有効保証エリア (W×H)	画素 (ピクセル)	2338 × 3268	1652 × 2300	1653 × 1593	2126 × 2067
	mm	198 × 277	140 × 195	140 × 135	180 × 175

■ソフトカバー

	単位	A4	A5	スクエア145	スクエア185	130×200
① 画像作成サイズ (W×H)	画素 (ピクセル)	1924 × 2743	2326 × 3327	1924 × 1963	2443 × 2582	2638 × 1768
	mm	148 × 211	179 × 256	148 × 151	188 × 199	203 × 136
② 有効保証エリア (W×H)	画素 (ピクセル)	1767 × 2533	2170 × 3117	1767 × 1753	2287 × 2272	2481 × 1558
	mm	136 × 195	167 × 240	136 × 135	176 × 175	191 × 120

① 画像作成サイズ

画素数の指定が可能なアプリケーションソフトにて作成ください。

② 有効保証エリア (中心部より)

文字や重要な絵柄は、確実に絵柄を表示できる有効保証エリアの中に納めてください。

③ 斜線エリア

斜線エリアは絵柄が切れるおそれがあります。必要な要素は内側に入れてください。

バーコードエリア (裏表紙左下)

裏表紙の左下には生産用のバーコードが入ります。文字など重要な要素は入れないようにお気をつけください。バーコードの位置は注文時のプレビューにてご確認ください。

イラストレーター/フォトショップからの画像データの作成方法



イラストレーターの場合



① ファイル > 書き出し > 書き出し形式…を選び、JPEG形式に保存する。




② JPEG保存時の設定として、カラーモード「RGB」、画質「10」オプション、圧縮形式「ベースライン(標準)」、解像度「300dpi」アンチエイリアス「文字に最適(ヒント)」、「ICCプロファイルの埋め込む」※にチェックを入れ、「OK」をクリックして保存します。

※プロファイルはsRGBとなっていることを確認してください。



フォトショップの場合



① ファイル > 保存、または別名で保存 > JPEG形式に保存する。



② JPEG保存時の設定として、画像オプション画質「12」、形式オプション「ベースライン(標準)」を選び、「OK」をクリックして保存します。

フォトブック編集画面での注意

- レイアウト方法は【白紙から自分でレイアウトする】を選択すると編集がスムーズです。
- 【デザイン】⇒【テンプレート】ボタンから全面に画像が配置されるテンプレートを選び、作成した画像データを配置してください。

重要 注文確定前に自動補正を必ず解除してください。

(初期設定では全画像に自動補正が適用されています。)

①【一括変更】⇒ ②【自動補正】⇒ ③【一括解除】ボタンで補正を解除してください。

